

YNS52RT, ACSR - Manchon de pontage à boucle

Par Burndy
No de catalogue [YNS52RT](#)



HYSPLICE™, ACCOM : 1113 54-19 STR - 135 kcmil ACSR 1277-1280
kcmil ACSR 1351.5-1510 kcmil AL INDEX : 728 T&B 189.

Général

Número de catalogue	YNS52RT
Type de connecteur	Épissure
L'indice	728
Matériau	Aluminium
Nom du commerce	HYSPLICE™
CUP	781810180631
UPC 12 Digit	7818101806311

Dimensions

Dimension - Diameter Max Size	2.25 in
inch	
Dimension - L Longueur hors	411 mm
tout mm	
Dimension - Longueur hors tout	16,20 pouces
pouces	
Dimension - Diamètre extérieur	2.25 in
en pouces	

Chef d'orchestre

Conducteur - ACAR Str Gamme de tailles	1277 KCMIL - 1280 KCMIL
Conducteur - ACSR Taille des brins	1113 (54/19) Finch kcmil;1192.5 (45/7) Bunting kcmil;1192.5 (54/19) Grackle kcmil;1272 (54/19) Pheasant kcmil;1351.5 (54/19) Martin kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	1113 (54/19) Finch kcmil-1351.5 (54/19) Martin kcmil
Pilote - AL Str Size	1351,5 KCMIL - 1510 KCMIL
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	1351,5 KCMIL - 1510 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	4
Quantité de palettes	384

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section I - Transmission](#)
[Dessins de vente - SD058033-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YNS-RT_LINEART_BW](#)
[Spécifications - YNS52RT](#)