

## YP29C26, Connecteur de prise en cuivre en forme de figure 6

Par Burndy

No de catalogue [YP29C26](#)




Figure 6 - Connecteur de prise à compression CU de forme et de grande portée pour les prises de service primaires et les chutes de service secondaires, largeur : .75 IN, indice de matriçage : D.

### Général

Número de catalogue	YP29C26
Type de connecteur	Robinet
L'indice	D
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CRIMPIT
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	YP-C
CUP	781810118009
UPC 12 Digit	7818101180099

### Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	2.00 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	19 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.00 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cordon de cuivre	1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	1/0 -250 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Tap	4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	4 AWG-2/0 AWG

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	8700

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - SC058072-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YP-C\\_LineArt](#)
- [Modèles 3D - YP29C26\\_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - YP29C26\\_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - YP29C26\\_MODEL-IGES](#)
- [Spécifications - YP29C26](#)
- [Spécifications - YP29C26](#)