

YP29C261, Connecteur de prise en cuivre en forme de figure 6

Par Burndy

No de catalogue [YP29C261](#)




Figure 6 - Raccord de prise à compression CU de forme et de grande portée pour les prises de service primaires et les chutes de service secondaires.

Général

Número de catalogue	YP29C261
Type de connecteur	Robinet
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CRIMPIT
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Connecteurs nus en hauteur
CUP	781810461822
UPC 12 Digit	7818104618222

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	2.00 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	25 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.00 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cordon de cuivre	1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	1/0 AWG-250 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Tap	4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	4 AWG-2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	8700

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - SC058072-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YP-C_LineArt](#)
- [Spécifications - YP29C261](#)
- [Spécifications - YP29C261](#)