

YRB2827TTN, épissure HYREDUCER en cuivre

Par Burndy

No de catalogue [YRB2827TTN](#)

Cuivre HYREDUCER™ ; 2.84 in L ; 4/0 AWG (Barrel A) ; 3/0 AWG (Barrel B).



Général

Número de catalogue	YRB2827TTN
Code couleur	Pourpre
L'indice	15
Matériau	Cuivre
Nom du commerce	HYREDUCER™
CUP	781810439357
UPC 12 Digit	7818104393577

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.16 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.84 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.69 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Taille A	4/0 AWG
Conducteur - Cordon de cuivre Taille B	3/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	9600

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SE211538-01](#)
[Spécifications - YRB2827TTN](#)