

YRB34U29TW, Aluminium - Réducteur à compression

Par Burndy

No de catalogue [YRB34U29TW](#)



HYREDUCER™-500/250, étamage à chaud, 6.00" de long.

Général

Número de catalogue	YRB34U29TW
Code couleur	Rose
Type de connecteur	Réducteur
L'indice	300
Matériau	Aluminium
Type de placage	Etain - Trempé à chaud
Nom du commerce	HYREDUCER™
CUP	781810209134

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-7/10 in
Dimension - B Longueur pouce	2.70 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	6.00 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.31 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2-13/16 in

Chef d'orchestre

Conducteur - AL Str Taille A	500 kcmil
Conducteur - AL Str Taille B	250 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Taille A	500 kcmil
Conducteur - Cordon de cuivre Taille B	250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	2400

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section K - Underground](#)
- [Dessins de vente - SE211534-04_D](#)
- [Spécifications - YRB34U29TW](#)
- [Spécifications - YRB34U29TW](#)