



YS27, épissure à compression en cuivre, canon long, 3/0 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YS27](#)

3/0 AWG CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur ORANGE, 14 Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YS27
Code couleur	Orange
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	14
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLINK
Nom du commerce	HYLINK™
Type	YS, Long Barrel
CUP	781810507704
UPC 12 Digit	7818105077044

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.45 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	84 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.30 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-1/2

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Navy Size	150 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1000 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	3/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	3/0 AWG
Type de conducteur	CODE
Wire Size	1000 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)

[Dessins de vente - SD007774-01](#)

[Modèles 3D - YS27_MODEL-PDF](#)

[Modèles 3D - YS27_MODEL-STEP](#)

[Modèles 3D - YS27_MODEL-IGES](#)

[Spécifications - YS27](#)

[Spécifications - YS27](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YS27-SPEC-FR | REV 7/2024