

## YS27AT, aluminium - épissure par compression

Par Burndy

No de catalogue [YS27AT](#)

Épissure à compression de tube en aluminium non isolé haute tension, câble en aluminium 3/0 Str, 4.69" L.



### Général

Numéro de catalogue	YS27AT
Code couleur	Rubis
Type de connecteur	Épissure
L'indice	467
Caractéristique - Style baril	Fuselé
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Aluminium
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	3
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLINK™
CUP	781810001387

### Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	2.04 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	119 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	4.69 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.76 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	2,27 pouces
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2 5/8

### Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	3/0 AWG
----------------------	---------

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	14800

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - SC..025626-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YS-AT\\_LineArt](#)
- [Spécifications - YS27AT](#)