

## Éclisse de compression

Par Burndy

No de catalogue [YS34T](#)

500 kcmil CU, extrémité conique, chanfrein interne, étamé,  
UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur BRUN, 20 ou 299 Die  
Index.



### Général

Numéro de catalogue	YS34T
Code couleur	Marron
Type de connecteur	CONNECTEUR EN T
L'indice	20
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Sous marque	HYLINK
Nom du commerce	HYLINK™
Type	YS-T, haute tension, canon standard
CUP	781810001257

### Caractéristiques électriques

Tension Rating	35 kV
----------------	-------

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	500 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	500 KCMIL
Type de conducteur	CODE
Wire Size	500 KCMIL

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	4625

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
- [Dessins de vente - SD014493-01](#)
- [Spécifications - YS34T](#)