


YS36, épissure à compression en Cu, canon long, 600 kcmil

Par Burndy

No de catalogue [YS36](#)

600 kcmil CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur vert, 22 ou 472 Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YS36
Code couleur	Vert
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	22
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLINK
Nom du commerce	HYLINK™
Type	YS, Long Barrel
CUP	781810526255
UPC 12 Digit	7818105262555

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	2.63 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	149 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.85 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2-11/16

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	600 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	600 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	600 KCMIL
Type de conducteur	CODE
Wire Size	600 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	6
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)

[Dessins de vente - SD007774-01](#)

[Modèles 3D - YS36_MODEL-PDF](#)

[Modèles 3D - YS36_MODEL-STEP](#)

[Modèles 3D - YS36_MODEL-IGES](#)

[Spécifications - YS36](#)

[Spécifications - YS36](#)



Une marque Hubbell