

Éclisse de compression

Par Burndy

No de catalogue [YS38FXLTCKITC](#)

500 kcmil H,I,K / 550 kcmil G,H,I,535 DLO CU, canon standard, chanfrein interne, étamé, connecteur UL/CSA, 90°C jusqu'à 35kV, kit livré avec code couleur rose thermorétractable transparent, index de matrice L99.



Général

Número de catalogue	YS38FXLTCKITC
Code couleur	Rose
Code couleur - Côté A	Rose
Code couleur - Face B	Rose
Type de connecteur	KITS DE CANON STANDARD
L'indice	L99
Le site Index Run Side	L99
La page Index Tap	L99
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLINK™
CUP	781810343999
UPC 12 Digit	7818103439999

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.77 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	109,22 mm
Dimension - Longueur BB pouce	1.77 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	4.3 en
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1.77

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	535 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex G Taille A	500 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex G Taille B	500 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	550 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex H Taille A	500 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex H Taille B	500 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	500 / 550 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex I Taille A	500 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex I Taille B	500 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	500 / 550 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex K Taille A	500 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex K Taille B	500 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	500 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex M Taille A	500 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex M Taille B	500 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	500 Kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	500 / 550 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	500-550 KCMIL
Type de conducteur	FLEX
Wire Size	500 kcmil H,I,K / 550 kcmil G,H,I,535 DLO

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	900

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - 10101349](#)
[Modèles 3D - YS38FXLTCKITC_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - YS38FXLTCKITC_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YS38FXLTCKITC_MODEL-STEP](#)
[Spécifications - YS38FXLTCKITC](#)
[Spécifications - YS38FXLTCKITC](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YS38FXLTCKITC-SPEC-FR | REV 7/2024