

YSA2R2N

Par Burndy

No de catalogue [YSA2R2N](#)

BORNE DÉCONNECTABLE (AVEC RAINURE).



Général

Catalog Number	YSA2R2N
Indice de matrice	243;BG
Matériau	Aluminum
Nom de commerce	HYLUG™
Plaqué	N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Type de connecteur	Terminal
Type de placage	Unplated
UPC	781810017074
UPC 12 Digit	7818100170744

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces	1.62 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.65 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces	1.90 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces	6.17 in
Dimension - Taille des filets	1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles	1/2
Épaisseur - fondation/plaque (?)	0.38 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str	2 (6/1) Sparrow AWG-2 (7/1) Sparate AWG
Conducteurs - ACSR taille Str	2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str	2 AWG - 1 AWG
Conducteurs - AL taille Str	2 AWG;1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)	2 AWG - 1 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str	2 AWG;1 AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL	No
Certification - Homologué CSA	No
Certification - Reconnaissance UL	No
Certification - cULus	No
Enregistré UL	No
Normes - Conformité RoHS	CM

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR_YSA-R-2N_LineArt](#)
[Sales Drawings - sd051201-01](#)