

YSD28R26R, manchon en aluminium avec barrière centrale solide

Par Burndy

No de catalogue [YSD28R26R](#)



Manchon de compression AL avec barrière centrale solide, conçu pour les services commerciaux et résidentiels lourds, Code couleur : Rose (côté A), Gris (côté B).

Général

Numéro de catalogue	YSD28R26R
Code couleur - Côté A	Rose
Code couleur - Face B	Gris
Matériaux de construction - Principaux	Aluminium
L'indice	249;K-840
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Nom du commerce	LINKIT™
Type	YSD
CUP	781810146156
UPC 12 Digit	7818101461566

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	102 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	4 dans
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	.3125 en

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Str Taille A	4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteur - ACSR Str Taille B	2/0 (6/1) Caille AWG
Conducteur - AL Str Taille A	4/0 AWG
Conducteur - AL Str Taille B	2/0 AWG;3/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Taille A	4/0 AWG
Conducteur - Cordon de cuivre Taille B	2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	7400

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - sd046623-02](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YSD_LineArt](#)
- [Modèles 3D - YSD28R26R_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - YSD28R26R_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - YSD28R26R_MODEL-IGES](#)
- [Spécifications - YSD28R26R](#)