


YSE10HHS, épissure thermorétractable pour 12 - 10 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YSE10HHS](#)



Eclisse thermorétractable Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 10-12 AWG, 600 V, 1.60" L, bbl intégrale, étamée, jaune (couleur isolante).

Général

Número de catalogue	YSE10HHS
Type de connecteur	Épissure bout à bout sans soudure
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Type d'isolation	Thermorétractable
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	TERMINAUX, HYDENT
Nom du commerce	HYDENT™
Type	YSE-HHS
CUP	781810525470

Dimensions

Dimension - Diamètre intérieur en pouces	0,25 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	41 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.60 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	23/64 en

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#12 AWG à #10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	100
---------------------	-----

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094195](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YSE18HHS_LineArt](#)
[Modèles 3D - YSE10HHS_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YSE10HHS_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - YSE10HHS_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - YSE10HHS](#)