


## YSHG3931 Connecteur H-Tap à compression

Par Burndy

No de catalogue [YSHG3931](#)



Connecteur à compression en cuivre à double prise en H, 4/0 - 1/0 AWG (prise 1)/ 1 - 6 AWG ( prise 2)/ 2 -14 AWG (prise 3), # 6 Rebar/ 1" Cu Clad Rod/ 3/4" Ground Rod.

### Général

Número de catalogue	YSHG3931
Type de connecteur	H-Tap
L'indice	KR
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CRIMPIT
Nom du commerce	HYGROUND
Type	Robinets
CUP	781810129685
UPC 12 Digit	7818101296855

### Dimensions

Dimension - Longueur hors tout	2.34 in
pouces	
Dimension - Largeur en pouces	2.97 in
Dimension - Largeur mm	75 mm

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cordon de cuivre	250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	250-500 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Tap	4/0 - 1/0 AWG (prise 1)/ 1 - 6 AWG ( prise 2)/ 2 -14 AWG (prise 3)
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	4/0 - 1/0 AWG (prise 1)/ 1 - 6 AWG ( prise 2)/ 2 -14 AWG (prise 3)
Conducteur - Passage de barres d'armature	6
Conducteur - Gamme de parcours des barres d'armature	6
Chef d'orchestre - Rod Run	3/4 in
Conducteur - Gamme de parcours des tiges	3/4 in

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 467, enfouissement direct
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	1440

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E1 - Compression Grounding](#)
- [Dessins de vente - SD210382-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YSHG\\_LineArt](#)
- [Spécifications - YSHG3931](#)



Une marque Hubbell