


Éclisse de compression

Par Burndy

No de catalogue [YSP4CT](#)



4 AWG CU, extrémité conique, chanfrein interne, étamé,
UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur GRIS, 8 ou 346 Die
Index.

Général

Numéro de catalogue	YSP4CT
Code couleur	Gris
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	8
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Fuselé
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Electro-étamage
Sous marque	HYLINK
Nom du commerce	HYLINK™
Type	YSP-T, haute tension, canon long
CUP	781810001288

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	0.93 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	51 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.99 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	15/16 in

Caractéristiques électriques

Tension Rating	35 kV
----------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	4 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	4 AWG
Type de conducteur	CODE
Wire Size	#4 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	76800

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - sc20445-01](#)
[Spécifications - YSP4CT](#)
[Spécifications - YSP4CT](#)