

YSR282CFXLTCKITC, Réducteur d'épaisseurs en Cu avec thermorétractable transparent, Barrel A : 4/0 AWG, Barrel B : 2 Flex/AWG

Par Burndy

No de catalogue [YSR282CFXLTCKITC](#)



CU Splice Reducer, Barrel A 4/0 AWG, Barrel B 2 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2 AWG, Standard Barrel, Internal Chamfer, Tin Plated, Connector is UL/CSA, 90°C Up to 35kV, Kit comes with Clear Heat Shrink, Purple/Brown Color Code, 15/10 Die Index.

Général

Numéro de catalogue	YSR282CFXLTCKITC
Code couleur	Pourpre, marron
Code couleur - Côté A	Pourpre
Code couleur - Face B	Marron
Type de connecteur	KITS DE CANON STANDARD
Matériaux de construction - Principaux	Cuivre
L'indice	15/10
L'index - élément A	15
L'index - élément B	10
Le site Index Run Side	15
La page Index Tap	10
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYREDUCER™
Type	YSR-TC
CUP	781810345566
UPC 12 Digit	7818103455666

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-5/16 in
Dimension - B Longueur pouce	1.30 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	69 mm
Dimension - Longueur BB pouce	0,82 en
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.70 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1.24 in

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Flex G Taille B	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Tap	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Taille B	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Tap	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Taille B	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Tap	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Taille B	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Tap	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex M Taille B	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex M Tap	2 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4/0 AWG-2 AWG
Conducteur - Cuivre Str Taille A	4/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	4/0 AWG-2 AWG
Type de conducteur	CODE/FLEX
Wire Size	4/0 AWG-2 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons 12
Quantité de palettes 2880

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections
Dessins de vente - 10021428
Manuels d'installation - SPLICE KIT trilingual
Modèles 3D - YSR282CFXLTCKITC_MODEL-IGES
Modèles 3D - YSR282CFXLTCKITC_MODEL-STEP
Modèles 3D - YSR282CFXLTCKITC_MODEL-PDF
Spécifications - YSR282CFXLTCKITC
Spécifications - YSR282CFXLTCKITC



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YSR282CFXLTCKITC-SPEC-FR | REV 7/2024