

## YSV1418

Par Burndy

No de catalogue [YSV1418](#)



Réducteur à compression en cuivre, épaisseur bout à bout, AN-20-14/AN 22-18, longueur d'épaisseur 0.64", étamé.

### Général

Attribut - Type barillet	Chamfered
Catalog Number	YSV1418
Indicateur EU RoHs	Yes
Marque des goujons	HYREDUCER
Matériau	Copper
Nom de commerce	HYREDUCER™
Plaqué	Y
Type	Splice
Type de connecteur	Reducer
Type de placage	Tin
UPC	781810026397

### Dimensions

Dimension - A Diamètre extérieur en pouces	0.15 in
Dimension - B Diamètre extérieur en pouces	0.12 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales	1/4 in
Dimension - B Longueur en pouces	0.27 in
Dimension - BB Longueur en pouces	0.27 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres	15 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces	0.64 in

### Caractéristiques électriques

Tension maximale	35000 V
------------------	---------

### Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str	20;18;16;14
Tailles (calibres) de conducteurs	22 - 18 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"><li>• CU C Str-Size</li><li>• CU C Solid-Size</li><li>• CU C Str Aircraft-Size</li></ul>

### Certifications et conformité

Certification - ETL	No
Certification - Homologué CSA	No
Certification - Reconnaissance UL	No
Certification - cULus	No
Enregistré UL	No
Normes - Conformité RoHS	CM

### Logistique

Quantité dans l'emballage	1000
---------------------------	------

### Documentation

[3D Models - YSV1418\\_MODEL-STEP](#)  
[3D Models - YSV1418\\_MODEL-PDF](#)  
[3D Models - YSV1418\\_MODEL-IGES](#)  
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)  
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR\\_YSV\\_LineArt](#)  
[Sales Drawings - 50094202](#)