

## YSV25LBOX, épissure non isolée pour 1/0 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YSV25LBOX](#)

HYLINK™ Uninsulated Compression Butt Splice ; Barrel standard sans soudure ; Accommodates : 1/0 AWG Str/Sol, AN, Aircraft ; Longueur : 1.53" ; 600 V Max.



### Général

Número de catalogue	YSV25LBOX
Type de connecteur	Épissure bout à bout sans soudure
L'indice	43
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Sous marque	HYLINK
Nom du commerce	HYLINK™
Type	Épissure
CUP	781810534908

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	11/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0.69 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	39 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.53 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.56 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	11/16 in

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	1/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	AN 0
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0 AWG
Taille du conducteur	1/0 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"><li>• CU C Str-Size</li><li>• CU C Solid-Size</li><li>• CU C Str Aircraft-Size</li></ul>

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)  
[Dessins de vente - 50094198](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YSV-L\\_LineArt](#)  
[Spécifications - YSV25LBOX](#)  
[Spécifications - YSV25LBOX](#)



Une marque Hubbell