

## Éclisse de compression

Par Burndy

No de catalogue [YSV25LFX](#)

1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG CU, canon standard, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rose, 12 Die Index.



### Général

Número de catalogue	YSV25LFX
Code couleur	Rose
Type de connecteur	CANON STANDARD
Matériaux de construction - Principaux	Cuivre
L'indice	12
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Nom du commerce	HYLINK™
Type	YSV
CUP	621945623934

### Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	0.89
Longueur	2.17 in

### Caractéristiques électriques

Tension Rating	35 kV
----------------	-------

### Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	1/0 AWG
Type de conducteur	CODE/FLEX
Wire Size	1/0 AWG

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	CSA
Certification - cULus	NON
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

## Documentation

Brochures - Compression Connections

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY

Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression  
Connections

Dessins de vente - 50117136

Spécifications - YSV25LFX

Spécifications - YSV25LFX



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YSV25LFX-SPEC-FR | REV 7/2024