YSV6CFXB

Par Burndy
No de catalogue YSV6CFXB

Hylink en cuivre de type Telecom, #6 Str.(61/24) #6 AWG, 30 Navy, 2.62 IN L, Longueur du ruban de câble : 1-5/16 IN.

Général

Attribut - Type barillet	Long
Attribut - Type barillet	Belled
Catalog Number	YSV6CFXB
Code de couleur	Blue
Indicateur EU RoHs	Yes
Indice de matrice	7
Marque des goujons	HYLINK
Matériau	Copper
Nom de commerce	HYLINK™
Plaqué	Y
Type	Splice
Type de connecteur	Splice
Type de placage	Tin
UPC	781810041505

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales	1-3/16 in
Dimension - B Longueur en pouces	1.22 in
Dimension - D en pouces	0.37 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.31 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres	67 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces	1-5/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces	2.62 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Flex taille G	6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H	6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I	6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K	6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M	6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles	6
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact	6
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime	30 (19)
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein	6 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str	6 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO	6 (61/#24) DLO
Type de conducteur	• CU C Solid-Size • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - ETL	No
Certification - Homologué CSA	Yes
Certification - Reconnaissance UL	No
Certification - cULus	No
Enregistré UL	Yes
Normes - Conformité RoHS	CM

Documentation

Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Customer Notices - Prop 65 Notice
Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Sales Drawings - SE208037-01_F

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YSV6CFXB-SPEC-FR | REV 7/2024