

ZM1615, Cuivre - Connecteur à sorties multiples (Taupe)

Par Burndy

No de catalogue [ZM1615](#)



MOLE ASSY.

Général

Numéro de catalogue	ZM1615
Type de connecteur	Mole
Isolation	Y
Type d'isolation	Diatex
Matériau	Cuivre
Nombre de prises	16
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
CUP	781810092620
UPC 12 Digit	7818100926200

Dimensions

Dimension - Plats transversaux pouce	1.31 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	25,12 pouces
Dimension - Largeur du tampon en pouces	3 dans
Dimension - Largeur en pouces	4.12 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	600 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	600 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	2
Quantité minimale d'emballage	1
Quantité de palettes	120

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section K - Underground](#)
- [Dessins de vente - SD..023655-01](#)
- [Manuels d'installation - BUR_50073123_Installation_Instructions](#)
- [Spécifications - ZM1615](#)
- [Spécifications - ZM1615](#)