

## Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, 15A 125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5-15R, paquet unique

Par Bryant

No de catalogue [1254IGO](#)



Appareils à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, 15A 125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5-15R, orange, paquet unique.

### Général

Numéro de catalogue	1254IGO
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Visage lisse
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de prises	4
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Lame droite
Type	Réceptacle à quatre prises
CUP	781786336315

### Dimensions

Dimensions	4,3 in x 4,30 in x 0,92 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	0.92 in
Longueur	4.3 en
Poids	0,4 lb
Largeur	4.3 en

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Terminaux
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - 1254IGO](#)  
[Spécifications - 1254IGO](#)