

Straight Blade Devices, Receptacles, QUADPLEX Receptacle, suppression des surtensions, mise à la terre isolée, 15A 125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5-15R, bleu

Par Bryant

No de catalogue [1254SA](#)



Straight Blade Devices, Receptacles, QUADPLEX Receptacle, Surge Suppression, Isolated Ground, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-15R, Blue.

Général

Numéro de catalogue	1254SA
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'indicateur(s)	Indicateur visuel d'état LED
Type d'article	Visage lisse
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de prises	4
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	32 Deg F à 140 Deg F (0 Deg C à 60 Deg C)
Sortie	Lame droite
Temps de réponse	5
Série	Commercial
Type	Réceptacle à quatre prises
CUP	781786190009

Dimensions

Dimensions	4,3 in x 4,30 in x 0,92 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	0.92 in
Longueur	4.3 en
Poids	0.45 lb
Largeur	4.3 en

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Terminaux
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Fréquence nominale	60 Hz
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875 W

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
----------------	--------

Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - 1254SA](#)

[Spécifications - 1254SA](#)