

Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, gris, paquet unique

Par Bryant

No de catalogue [21254GY](#)



Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, gris, paquet unique.

Général

Numéro de catalogue	21254GY
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Visage lisse
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de prises	4
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Commercial
Type	Réceptacle à quatre prises
CUP	781786336605

Dimensions

Dimensions	4,3 in x 4,30 in x 0,92 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	0.92 in
Longueur	4.3 en
Poids	0,4 lb
Largeur	4.3 en

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Terminaux
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	2500

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	5-20R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - 21254GY](#)

[Spécifications - 21254GY](#)