



Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité hôpital, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2 pôles, mise à la terre 3 fils, 5-20R, orange, paquet unique

Par Bryant

No de catalogue [21254HIGO](#)



Appareils à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité hôpital, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2 pôles, mise à la terre 3 fils, 5-20R, orange, paquet unique.

Général

| | |
|--------------------------------|--|
| Numéro de catalogue | 21254HIGO |
| Couleur | |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Conditions environnementales | Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens |
| Type d'article | Visage lisse |
| Matériau | Composite |
| Matériau - Matériel de montage | Montage par vis |
| Nombre de prises | 4 |
| Nombre de pôles | 2 pôles |
| Série | Classe d'hôpital |
| Type | Réceptacle à quatre prises |
| CUP | 781786336803 |

Dimensions

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Dimensions | 4,3 in x 4,30 in x 0,92 in |
| Taille de l'affichage | Produit de taille standard |
| Hauteur | 0.92 in |
| Longueur | 4.3 en |
| Poids | 0,4 lb |
| Largeur | 4.3 en |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------|-----------|
| Intensité nominale | 20 A |
| Connectivité | Terminaux |
| Courant / Intensité nominale | 20 A |
| Valeur nominale actuelle | 20 A |
| Phase | Monophasé |
| Tension Rating | 125 V |
| Tension nominale Description | 125 V |
| Puissance | 2500 |

Chef d'orchestre

| | |
|----------------|-------------------|
| Nombre de fils | 3 fils |
| Wire Size | #14 AWG à #12 AWG |

Certifications et conformité

| | |
|-------------|-------|
| Nema Rating | 5-20R |
|-------------|-------|

Logistique

| | |
|---------------------|----|
| Quantité de cartons | 10 |
|---------------------|----|

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 21254HIGO](#)
[Spécifications - 21254HIGO](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRY_CA-21254HIGO-SPEC-FR | REV 7/2024