



## Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, rouge, paquet unique

Par Bryant

No de catalogue [21254R](#)



Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, rouge, paquet unique.

### Général

Numéro de catalogue	21254R
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Quad-Plex
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de prises	4
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Commercial
Style	Visage lisse
Type	Réceptacle à quatre prises
CUP	781786336612

### Dimensions

Dimensions	4,3 in x 4,30 in x 0,92 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	0.92 in
Longueur	4.3 en
Poids	0.45 lb
Largeur	4.3 en

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Terminaux
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	2500

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	5-20R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - 21254R](#)  
[Spécifications - 21254R](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRY\_CA-21254R-SPEC-FR | REV 7/2024