

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Female Receptacle, 32A 100-130V, Watertight

Par Bryant

No de catalogue [332R4W](#)



Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Female Receptacle, 32A 100-130V, 2-Pole 3-Wire Grounding, Terminal Screw, Yellow, Watertight.

Général

Numéro de catalogue	332R4W
Couleur	Jaune
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Étanchéité
Type d'article	A simple bride
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Étanchéité - IP67
Type	Réceptacle
CUP	781786250550

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	32 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	32 A
Valeur nominale actuelle	32 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	100-130 V
Tension nominale Description	100-130V
Puissance	4160

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#12 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

Documentation

[Spécifications - 332R4W](#)

[Spécifications - 332R4W](#)