

Dispositifs de verrouillage, dispositifs de verrouillage, industriel, prise encastrée, 30A 250V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, non NEMA, borne à vis, noir

Par Bryant

No de catalogue [3330G](#)



Dispositifs de verrouillage, Dispositifs de verrouillage, industriel,
prise encastrée, 30A 250V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, non
NEMA, borne à vis, noir.

Général

Numéro de catalogue	3330G
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Réceptacle en nylon simple 30A - pour utilisation de remplacement
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Style	Réceptacle unique
Type	Réceptacle
CUP	781786619692

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,70 in x 1,24 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.24 in
Longueur	3.28 in
Largeur	1.7 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis de fixation
Valeur nominale actuelle	30 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	250 VAC
Tension nominale Description	250V AC
Puissance	

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 3330G](#)
[Spécifications - 3330G](#)