

Dispositifs de verrouillage, Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise encastrée, 30A 3- Phase Wye 120/208V AC, 4-Pôles 4-Fils sans mise à la terre, Non- NEMA, Borne à vis

Par Bryant

No de catalogue [3430BRY](#)



Dispositifs de verrouillage, Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise encastrée, 30A 3-Phase Wye 120/208V AC, 4-Pôles 4-Fils sans mise à la terre, Non-NEMA, Borne à vis, Noir.

Général

| | |
|--------------------------------|--|
| Numéro de catalogue | 3430BRY |
| Indicateur RoHS de l'UE | Non |
| Conditions environnementales | Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens |
| Type d'article | Prise simple en nylon 30A |
| Matériau | Composite |
| Matériau - Matériel de montage | Montage par vis |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Style | Réceptacle unique |
| Type | Réceptacle |
| CUP | 781786619906 |

Dimensions

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Dimensions | 3,28 in x 1,70 in x 1,24 in |
| Taille de l'affichage | Produit de taille standard |
| Hauteur | 1.24 in |
| Longueur | 3.28 in |
| Largeur | 1.7 in |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Intensité nominale | 30 A |
| Connectivité | Vis de fixation |
| Valeur nominale actuelle | 30 A |
| Phase | Triphasé |
| Tension Rating | 3 phases Y 120/208 VAC |
| Tension nominale Description | 3 phases Y 120/208V AC |

Chef d'orchestre

| | |
|----------------|------------------|
| Nombre de fils | 4 fils |
| Wire Size | #14 AWG à #8 AWG |

Certifications et conformité

| | |
|-------------|----------|
| Nema Rating | Non-NEMA |
|-------------|----------|

Logistique

| | |
|---------------------|----|
| Quantité de cartons | 10 |
|---------------------|----|

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - 3430BRY](#)

[Spécifications - 3430BRY](#)