

Dispositifs de verrouillage, dispositifs de verrouillage, industriel, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Wye 120/208V AC, 4 pôles 4 fils sans mise à la terre, non NEMA

Par Bryant

No de catalogue [3433](#)

Dispositifs de verrouillage, Dispositifs de verrouillage, Industriel,
Corps de connecteur femelle, 30A triphasé Wye 120/208V AC, 4
pôles 4 fils sans mise à la terre, non NEMA, borne à vis, noir et
blanc.



Général

Numéro de catalogue	3433
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Isolation	Corps isolé
Type d'article	30A Triple Gripper Nylon Connector Non-NEMA
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	4 pôles
Style	Pince à cordon interne
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
Type	Corps du connecteur
CUP	781786619944

Dimensions

Dimensions	2.13 in x 2.13 in x 3.90 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	3.9 in
Longueur	2.13 in
Largeur	2.13 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Bornes à vis
Valeur nominale actuelle	30 A
Tension Rating	3 phases Y 120/208 VAC
Tension nominale Description	3 phases Y 120/208 VAC

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#12 AWG à #8 AWG
Nombre de fils	4 fils
Nombre de conducteurs	4 fils sans mise à la terre
Wire Size	#18 AWG à 8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - 3433](#)

[Spécifications - 3433](#)