

Dispositifs de verrouillage, Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 20A triphasé Wye 120/208V AC, 4 pôles 5 fils de mise à la terre, non NEMA, borne à vis et blanc

Par Bryant

No de catalogue [3521](#)

Dispositifs de verrouillage, Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle en nylon, 20A triphasé Wye 120/208V AC, 4 pôles 5 fils de mise à la terre, non NEMA, borne à vis, noir et blanc.



Général

Numéro de catalogue	3521
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Fiche en nylon 20A - pour utilisation de remplacement
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	4 pôles
Style	Pince à cordon interne
Type	Plugs
CUP	781786620049

Dimensions

Dimensions	2.11 in x 2.11 in x 2.60 in
Taille de l'affichage	Taille standard
Hauteur	2.6 in
Longueur	2.11 in
Largeur	2.11 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Bornes à vis
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Triphasé
Tension Rating	3 phases Y 120/208 VAC
Tension nominale Description	3 phases Y 120/208 VAC
Puissance	

Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les immeubles portatifs répertoriés
Nombre de fils	5 fils
Wire Size	#18 AWG à 8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - 3521](#)

[Spécifications - 3521](#)