

Dispositifs de verrouillage, Dispositifs de verrouillage, Industriel, Corps de connecteur femelle, 30A 3-Phase Wye 120/208V AC, Non-NEMA

Par Bryant

No de catalogue [3523](#)

Dispositifs de verrouillage, Dispositifs de verrouillage, Industriel,
Corps de connecteur femelle, 30A 3-Phase Wye 120/208V AC,
4-Pôles 5-Fils de mise à la terre, Non-NEMA, Borne à vis, Noir et
Blanc.



Général

Numéro de catalogue	3523
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Connecteur en nylon 20A Non-NEMA
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	4 pôles
Style	Pince à cordon interne
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
Type	Corps du connecteur
CUP	781786651708

Dimensions

Dimensions	2.11 in x 2.11 in x 3.73 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	3,73 pouces
Longueur	2.11 in
Largeur	2.11 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Bornes à vis
Valeur nominale actuelle	20 A
Tension Rating	3 phases Y 120/208 VAC
Tension nominale Description	3 phases Y 120/208 VAC

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#12 AWG à #8 AWG
Nombre de fils	5 fils
Nombre de conducteurs	3-Wire Non-Grounding
Wire Size	#18 AWG à 8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 3523](#)
[Spécifications - 3523](#)