

360P6W

Par Bryant
No de catalogue [360P6W](#)

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Male Plug, 60A 250V AC, 2-Pole 3-Wire Grounding, Terminal Screw, Blue, Watertight.



Général

Numéro de catalogue	360P6W
Couleur	Bleu
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Étanchéité
Type d'article	Male Plug
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Étanchéité - IP67
Type	Plugs
CUP	781786250642

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
-----------------------	-----------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	60 A
Valeur nominale actuelle	60 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	250 VAC
Tension nominale Description	250 VAC
Puissance	15000

Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les portables
Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#8 AWG à #2 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

Documentation

- [Spécifications - 360P6W](#)
- [Spécifications - 360P6W](#)