

Douilles, culot moyen, douille incandescente Prefocus, 500W 250V

Par Bryant

No de catalogue [3743R](#)



Douilles, culot moyen, douille incandescente Prefocus, 500W 250V.

Général

Type de base	Montage en surface ou par pince
Numéro de catalogue	3743R
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Douilles à incandescence
Taille de la lampe	Baïonnette de mise au point
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
CUP	781786200968

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	4 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	4 A
Valeur nominale actuelle	4 A
Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	250V AC kV

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 3743R](#)
[Spécifications - 3743R](#)