

Dispositifs de verrouillage, Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 50A 250V DC/600V AC, mise à la terre 3 pôles 4 fils, non NEMA, borne à vis, noir et blanc

Par Bryant

No de catalogue [3765](#)

Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 50A 250V
DC/600V AC, mise à la terre 3 pôles 4 fils, non NEMA, borne à
vis, noir résistant.



Général

Numéro de catalogue	3765
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	50A Male Plug-For Replacement Use
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Style	Très résistant
Type	Plugs
CUP	781786652606

Dimensions

Dimensions	5.38 in x 2.56 in x 2.56 in
Taille de l'affichage	Taille standard
Hauteur	2.56 en
Longueur	5.38 in
Largeur	2.56 en

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Connectivité	Bornes à vis
Valeur nominale actuelle	50 A
Phase	Multi Phase
Tension Rating	250 VDC/600 VAC
Tension nominale Description	250 VDC/600 VAC

Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les immeubles portatifs répertoriés
Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#18 AWG à 8 AWG

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
---	----

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 3765](#)
[Spécifications - 3765](#)