

Dispositifs de verrouillage, dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 20A triphasé Wye 120/208V AC 400Hz, mise à la terre 4 pôles 5 fils, non NEMA, borne à vis

Par Bryant

No de catalogue [40045MB](#)

Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 20A triphasé Wye 120/208V AC 400Hz, mise à la terre 4 pôles 5 fils, non NEMA, borne à vis, blanc.



Caractéristiques

- Construction thermoplastique résistante aux chocs
- Terminaisons rétro-câblées pour faciliter l'installation
- Vis de borne d'entraînement multiple #10-32
- Vis de montage incluses

Général

Numéro de catalogue	40045MB
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Entrée à bride 20A
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	4 pôles
Style	Base d'équipement
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact
Type	Entrée à bride
CUP	781786684560

Dimensions

Dimensions	3,06 in x 3,06 in x 2,03 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	2.03 in
Longueur	3.06 in
Largeur	3.06 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Bornes à vis
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à 3000V minimum
Tension Rating	3 phases Y 120/208 VAC
Tension nominale Description	3 phases Y 120/208V AC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	5 fils
Wire Size	#18 AWG à 8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 40045MB](#)
[Spécifications - 40045MB](#)



Une marque Hubbell