

4100P9W

Par Bryant

No de catalogue [4100P9W](#)

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Male Plug, 100A 3-Phase Delta 250V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, Screw Terminals, Blue, Watertight.



Général

Numéro de catalogue	4100P9W
Couleur	Bleu
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Étanchéité
Type d'article	Male Plug
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Série	Étanchéité - IP67
Type	Plugs
CUP	781786250840

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
-----------------------	-----------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	100 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	100 A
Valeur nominale actuelle	100 A
Phase	Triphasé
Tension Rating	3 Phase 250 V
Tension nominale Description	3 Phase 250 V
Puissance	25000

Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les portables
Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#3 AWG à #1/0 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

Documentation

[Spécifications - 4100P9W](#)

[Spécifications - 4100P9W](#)