

4100SMI7W

Par Bryant

No de catalogue [4100SMI7W](#)

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Female Mechanically Interlocked Receptacle, 100A 3-Phase Delta 480V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, Screw Terminals, Red,.



Général

Numéro de catalogue	4100SMI7W
Couleur	Rouge
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Étanchéité
Type d'article	Mécaniquement interverrouillé
	Simple
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Série	Verrouillages sans fusible
Type	Réceptacle
CUP	781786055483

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	100 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	100 A
Valeur nominale actuelle	100 A
Phase	Triphasé
Tension Rating	3 phases 480 V
Tension nominale Description	3 phases 480V
Puissance	48000

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#3 AWG à #1/0 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

Documentation

[Spécifications - 4100SMI7W](#)

[Spécifications - 4100SMI7W](#)