

## 420P9W

Par Bryant

No de catalogue [420P9W](#)

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Male Plug, 20A 3-Phase Delta 250V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, Screw Terminals, Orange, Watertight.



### Général

Numéro de catalogue	420P9W
Couleur	Bleu
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Étanchéité
Type d'article	Male Plug
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Série	Étanchéité - IP67
Type	Plugs
CUP	781786251083

### Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
-----------------------	-----------------

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Triphasé
Tension Rating	3 Phase 250 V
Tension nominale Description	3 Phase 250 V
Puissance	5000

### Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les portables
Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#14 AWG à #10 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

### Documentation

[Spécifications - 420P9W](#)

[Spécifications - 420P9W](#)