

## 432P3W

Par Bryant

No de catalogue [432P3W](#)

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Male Plug, 32A 380-480V, 3-Pole 4-Wire Grounding, Screw Terminals, Red, Watertight.



### Général

Numéro de catalogue	432P3W
Couleur	Rouge
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Étanchéité
Type d'article	Male Plug
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Série	Étanchéité - IP67
Type	Plugs
CUP	781786251328

### Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
-----------------------	-----------------

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	32 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	32 A
Valeur nominale actuelle	32 A
Phase	Multi Phase
Tension Rating	50Hz 380 V / 60Hz 440 V
Tension nominale Description	50Hz 380 V / 60Hz 440 V
Puissance	14080

### Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les portables
Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#12 AWG à #8 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

### Documentation

[Spécifications - 432P3W](#)

[Spécifications - 432P3W](#)