

## Dispositifs de verrouillage, Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise encastrée, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, L5-15R, borne à vis, noir

Par Bryant

No de catalogue [4710](#)



Dispositifs de verrouillage, industriel, prise encastrée, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, L5-15R, borne à vis, noir.

### Caractéristiques

- Construction thermoplastique renforcée
- Contacts en laiton d'une seule pièce
- Toutes les bornes sont câblées à l'arrière et sur le côté
- Bande de montage en laiton avec clip de mise à la terre en acier inoxydable

### Général

Numéro de catalogue	4710
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Prise simple en nylon 15A
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Style	Réceptacle unique
Type	Réceptacle
CUP	781786174016

### Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,41 in x 1,01 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.01 in
Longueur	3.28 in
Largeur	1.41 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Vis de fixation
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125V

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #8 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	L5-15R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	4800

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - 4710](#)  
[Spécifications - 4710](#)