

## Dispositifs de verrouillage, Dispositifs de verrouillage, Industriel, Corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, L5-15R, borne à vis, noir et blanc

Par Bryant

No de catalogue [4730](#)

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, L5-15R, borne à vis, noir et blanc.



### Général

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Numéro de catalogue            | 4730   |
| Couleur                        |  |
| Indicateur RoHS de l'UE        | Non  |
| Conditions environnementales   | Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens                             |
| Isolation                      | Corps isolé  |
| Type d'article                 | Connecteur régulier en nylon 15A   |
| Matériau                       | Composite  |
| Matériau - Matériel de montage | Monté sur cordon   |
| Nombre de pôles                | 2 pôles  |
| Style                          | Pince à cordon en deux parties   |
| Température nominale           | Maximum continu : 75° C ;<br>Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact. |
| Type                           | Corps du connecteur  |
| CUP                            | 781786656628   |

### Dimensions

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Dimensions            | 1.53 in x 1.53 in x 2.78 in |
| Taille de l'affichage | Produit de taille standard  |
| Hauteur               | 2,78 pouces                 |
| Longueur              | 1.53 in                     |
| Largeur               | 1.53 in                     |

### Caractéristiques électriques

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Intensité nominale           | 15 A         |
| Connectivité                 | Bornes à vis |
| Valeur nominale actuelle     | 15 A         |
| Tension Rating               | 125 V        |
| Tension nominale Description | 125 V        |

### Chef d'orchestre

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Gamme de conducteurs  | #14 AWG à #12 AWG        |
| Nombre de fils        | 3 fils                   |
| Nombre de conducteurs | Mise à la terre à 3 fils |
| Wire Size             | #14 AWG à #10 AWG        |

### Certifications et conformité

|             |        |
|-------------|--------|
| Nema Rating | L5-15R |
|-------------|--------|

### Logistique

|                     |    |
|---------------------|----|
| Quantité de cartons | 10 |
|---------------------|----|

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - 4730](#)  
[Spécifications - 4730](#)