

## Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, usage général AC, unipolaire, 15A 120/277V AC, câblage arrière et latéral, ivoire

Par Bryant

No de catalogue [4801I](#)



Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, usage général AC, unipolaire, 15A 120/277V AC, câblage arrière et latéral, ivoire.

### Général

Numéro de catalogue	4801I
Couleur	
Série	Très résistant
Style	Unipolaire
Type	Toggle
CUP	781786623514

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Courant / Intensité nominale	15 A
Tension Rating	120/277 VAC
Tension nominale Description	120/277 VAC

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - 4801I](#)  
[Spécifications - 4801I](#)