



## Interrupteurs à bascule verrouillables de qualité industrielle, usage général AC, trois voies, 15A 120/277V AC, guide-clef en nylon câblé à l'arrière et sur le côté, emballé avec la clef

Par Bryant

No de catalogue [4803L](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteurs à bascule verrouillables de qualité industrielle, usage général AC, trois voies, 15A 120/277V AC, câblés à l'arrière et sur le côté, guide de clé en nylon noir, emballé avec la clé.



### Général

Numéro de catalogue	4803L
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Série	Très résistant
Style	Trois voies
Type	Verrouillage
CUP	781786623644

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Courant / Intensité nominale	15 A
Tension Rating	120/277 VAC
Tension nominale Description	120/277 VAC

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - 4803L](#)

[Spécifications - 4803L](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRY\_CA-4803L-SPEC-FR | REV 7/2024