



Interrupteurs à bascule lumineux de qualité industrielle, usage général AC, unipolaires, 20A 120/277V AC, câblés à l'arrière et sur le côté, transparents

Par Bryant

No de catalogue [4901GLC](#)



Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteurs lumineux de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, usage général AC, unipolaires, 20A 120/277V AC, câblés à l'arrière et sur le côté, transparents.

Général

Numéro de catalogue	4901GLC
Couleur	
Série	Très résistant
Style	Unipolaire
Type	Toggle
CUP	781786490109

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	120/277 VAC
Tension nominale Description	120/277 VAC

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - 4901GLC](#)

[Spécifications - 4901GLC](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRY_CA-4901GLC-SPEC-FR | REV 7/2024