



Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs industriels à voyant lumineux, Interrupteurs à bascule, usage général AC, unipolaires, 20A 120V AC, câblés à l'arrière et sur le côté

Par Bryant

No de catalogue [4901PLG120](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs industriels à lumière pilote, Interrupteurs à bascule, usage général AC, unipolaires, 20A 120V AC, câblés à l'arrière et sur le côté, verts.



Général

Numéro de catalogue	4901PLG120
Couleur	
Série	Très résistant
Style	Unipolaire
Type	Toggle
CUP	781786490147

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	120 VAC
Tension nominale Description	120 VAC

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
- [Spécifications - 4901PLG120](#)
- [Spécifications - 4901PLG120](#)



Une marque Hubbell