



## Interrupteurs à bascule verrouillables de qualité industrielle, usage général AC, bipolaire, 20A 120/277V AC, guide- clé câblé à l'arrière et sur le côté, emballé avec la clé

Par Bryant

No de catalogue [4902L](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Verrouillage de qualité industrielle, Interrupteurs à bascule, Usage général AC, Bipolaire, 20A 120/277V AC, Câblage arrière et latéral, Guide de clé noir, Emballé avec la clé.



### Général

Numéro de catalogue	4902L
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Série	Très résistant
Style	Double pôle
Type	Verrouillage
CUP	781786623934

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	120/277 VAC
Tension nominale Description	120/277 VAC

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

- [Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
- [Spécifications - 4902L](#)
- [Spécifications - 4902L](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRY\_CA-4902L-SPEC-FR | REV 7/2024