



Verrouillage de sécurité de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, usage général AC, quatre voies, 20A 120/277V AC, câblés à l'arrière et sur le côté, verrouillage chromé

Par Bryant

No de catalogue [4904RKL](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, verrouillage de sécurité de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, usage général AC, quatre voies, 20A 120/277V AC, câblés à l'arrière et sur le côté, verrouillage chromé.

Général

Numéro de catalogue	4904RKL
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Série	Très résistant
Style	Quatre voies
Type	Verrouillage
CUP	781786658141

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	120/277 VAC
Tension nominale Description	120/277 VAC

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - 4904RKL](#)

[Spécifications - 4904RKL](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRY_CA-4904RKL-SPEC-FR | REV 7/2024