



Interrupteurs à bascule de qualité industrielle, usage général en courant alternatif, unipolaire, double coupure centrale, 20A 120/277V AC, câblés à l'arrière et sur le côté

Par Bryant

No de catalogue [4922GRY](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, usage général en courant alternatif, unipolaire, double coupure centrale, 20A 120/277V AC, câblage arrière et latéral, gris.



Général

Numéro de catalogue	4922GRY
Couleur	
Série	Très résistant
Style	Unipolaire à double effet
Type	Toggle
CUP	781786624191

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	120/277 VAC
Tension nominale Description	120/277 VAC

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
- [Spécifications - 4922GRY](#)
- [Spécifications - 4922GRY](#)



Une marque Hubbell