



Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, bouton-poussoir, usage général AC, bipolaire, 15A 120/277V AC, câblage latéral uniquement, marron

Par Bryant

No de catalogue [4982](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, bouton-poussoir, usage général AC, bipolaire, 15A 120/277V AC, câblage latéral uniquement, marron.



Général

Numéro de catalogue	4982
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Série	Usage général
Style	Double pôle
CUP	781786498204

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	120/277 VAC
Tension nominale Description	120/277 VAC

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 4982](#)
[Spécifications - 4982](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRY_CA-4982-SPEC-FR | REV 7/2024